



KONICA MINOLTA

## News Release

# 生産性向上を追求したデジタル印刷システム 「AccurioPress C3080/C3080P/C3070」を発売

～出力速度アップと厚紙対応力の向上で短納期化を支援～

2018年6月5日

コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：山名 昌衛、以下 コニカミノルタ）は、出力速度の向上、調整の自動化、用紙対応力を強化したデジタル印刷システム「AccurioPress（アキュリオ プレス）C3080」と「AccurioPress C3080P」「AccurioPress C3070」（3機種合わせて、以下「AccurioPress C3080シリーズ」）を2018年6月14日に発売いたします。

「AccurioPress C3080シリーズ」は、高い画質および生産性と多彩な用紙への対応力で評価を得ている「AccurioPress C2070シリーズ」の後継機種となります。



### 【 「AccurioPress C3080シリーズ」 が提供する価値 】

#### 1. 定評ある高画質はそのままに出力速度アップで短納期化を支援

「AccurioPress C3080/C3080P」は、従来機種の定評ある高画質はそのままに、出力速度がA4サイズで毎分81ページ(14%増)、A3サイズで毎分45ページ(18%増)へとアップしました。さらに、厚紙対応力も向上させ、紙厚216g/m<sup>2</sup>まで速度を落とすことなく印刷が可能です。

また、給紙オプションの組み合わせによる最大15,390枚の大容量給紙により、大量印刷にも対応しています。

#### 2. 出力調整の自動化により稼働率向上と印刷物の高品質化を両立

昨年夏の「AccurioPress C6100シリーズ」への初搭載以来、高い評価を獲得している「インテリジェントクオリティーオプティマイザー」のオプション接続が、「AccurioPress C3080シリーズ」でも可能です。

「インテリジェントクオリティーオプティマイザー」は、濃度管理、色調管理、表裏見当調整を自動化し、今までのようなマニュアル

測定や数値入力を不要にします。これにより、煩雑な出力調整作業をすることなく高品質な印刷が実現し、調整時間の短縮と、オペレーターの技能差による調整時間のばらつき解消ができるため、印刷稼働率の大幅な向上と印刷物の高品質化の両立に貢献します。



インテリジェント  
クオリティーオプティマイザー

### 3. リアルタイム補正により高品質印刷物を安定して提供

「インテリジェントクオリティーオプティマイザー」は、色調や表裏見当の調整を自動化するだけでなく、印刷中もリアルタイムでそれらを監視し、生産性を落とすことなく補正も行います。

この機能により、オペレーターが印刷中に度々チェックしなくても、印刷中の色変動や見当ずれを最小限にし、高品質な印刷物を安定して供給することができます。また、色や見当のずれを起因とする印刷ロスが抑えられるため、コスト改善や環境負荷低減、クライアントからの信頼度向上に寄与します。

### 4. 長尺印刷の強化により顧客のビジネス拡大に寄与

安定した搬送性により、通常紙よりも搬送の難しい長尺用紙や封筒に対しても、クライアントの期待に応える美しい仕上りの印刷物提供に寄与します。これにより、小ロット、短納期、オンデマンドというデジタル印刷の良さを活かした印刷物のより広い場面での提案を可能にし、顧客のビジネス拡大に貢献します。



「AccurioPress C3080シリーズ」は、長尺印刷において、従来機よりも100mm長い1,300mmにも対応し、A4レターサイズの6面付け印刷を実現しました。また、長さ762mmまでの紙ならば自動両面印刷が可能で、最大1,000枚の大容量給紙ユニットも利用もできるため、A4三つ折りカタログやメニューの印刷をより効率的に行えます。

#### 【 「AccurioPress C3080シリーズ」の主な仕様 】

		AccurioPress C3080/C3080P	AccurioPress C3070
生産性	A4サイズ	81 枚/分 (～216g/m <sup>2</sup> )	71 枚/分 (～216g/m <sup>2</sup> )
	A3サイズ	45 枚/分	39 枚/分
出力解像度		3,600dpi相当x1,200 dpi	
用紙対応力	対応用紙坪量	62～350g/m <sup>2</sup> (コート紙：81～350g/m <sup>2</sup> )	
	長尺印刷対応	1,300mm (762mm大量連続給紙/ LU-202XL)	
スキャン性能	読取速度	240ipm (両面同時スキャン)	
本体サイズ		W800×D903×H1,076 mm (本体+原稿カバー、操作部含まず)	
本体質量		316kg (C3080Pは313kg)	

#### 【 本体標準価格 】

AccurioPress C3080	AccurioPress C3080P	AccurioPress C3070
820万円 (税別)	765万円 (税別)	720万円 (税別)

各種ユニット、オプション、設置料金は、別料金となります。

#### 【 お客様のお問い合わせ先 】

コニカミノルタジャパン株式会社 お客様相談室 TEL:0120-805-039

報道関係お問い合わせ先

コニカミノルタ株式会社 広報グループ TEL : 03-6250-2100