

インクジェット捺染ソリューションに必要な機能をフルに搭載

乾燥機と巻取機を標準装備したナッセンジャー PRO120は、巻出しからプリント、乾燥、巻取りまでのトータルソリューションを提供します。

最高プリント速度 120m²/h

短納期、少量生産に対応できる高速出力を実現。ニーズに合わせてプリントスピードが選べます。

プリントモード					
540 × 360dpi	120m ² /時				
540 × 720dpi	60m ² /時				
540 × 1080dpi	40m ² /時				
720 × 720dpi	47m ² /時				



高性能・水系インク ジェットヘッドを搭載

高密度 1024 ノズルを採用。各ノズルから同時射出できる独立駆動方式のヘッドが、高い生産性を実現します。



Nassenger Quality

- 業界トップクラスの圧倒的な黒色の色濃度
- 高解像度でメリハリのある美しい画像
- 極細線がとぎれない高精細画質
- 1670 万色の多彩な色表現
- 淡色インクがもたらす豊かでなめらかなグラデーション
- 布種を選ばない高い適応力

自動ヘッドメンテナンスシステム

レーザーインク欠検知センサー、自動ヘッドノズルメンテナンス機能を搭載。長時間の安定生産を可能にしています。

長時間連続プリントサポート機能

布浮き検知機能の装備やヘッドノズル面の凹部デザイン設計などにより、布搬送トラブルの発生を防いでいます。


高品質 9 色カラーインク

業界トップクラスの黒色濃度と美しい発色が特長の 9 色インク採用。連続プリントにも耐える大容量ボトル＆タンクで、高い生産性を誇ります。



最大布幅 1,800mm に対応（紙管径 / 紙管長に依存）

コンパクト設計でありながらも、必要とされる布幅をカバー。多彩な布種に対応し、さまざまな製品のプリントに使えます。



地球環境に配慮したインクジェット捺染プリント

インクジェットプリントは、地球環境に配慮したプリントシステムです。インクジェット方式の捺染プリントは、従来のスクリーン捺染プリントに比べて、消費電力を節約し、排水・廃棄物および CO₂ を大幅に削減しています。